



[corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/39/famille/120/collection/331](https://corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/39/famille/120/collection/331)

## ARMOIRES À PHARMACIE ARMOIRE FERMÉE À RIDEAU - MM3 (LOGIST'ALLI)

**Soins et équipement de service - Salle de préparation des soins**

Réf. produit : MO-L60015



### Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue

La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.



### Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, sans aucun outil, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide et efficace** au quotidien.

### NOS POINTS FORTS

- Un rideau amovible pour protéger et verrouiller
- Optimiser le stockage
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



### Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements fluides, silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



### Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode, RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide et sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.

## Performances

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| • Largeur                          | 72,8 cm  |
| • Profondeur                       | 58,6 cm  |
| • Hauteur                          | 160,2 cm |
| • Charge maximale admissible       | 150 kg   |
| • Nombre de glissières (hauteur G) | 15G      |



## Améliorer selon vos besoins

 18 Options

 23 Accessoires

 6 coloris

## Produits complémentaires



DESSERTÉ MÉDICALE



BUREAU ADMINISTRATIF



BLOCS TIROIRS



PLANS DE TRAVAIL  
MOBILES



ARMOIRES DE STOCKAGE  
FERMÉES



PLACARDS MURAUX

## Des conseillers proches de vous