



[corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/41/famille/120/collection/331](https://corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/41/famille/120/collection/331)

## ARMOIRES À PHARMACIE ARMOIRE FERMÉE À RIDEAU - MM3 (LOGIST'ALLI)

### Soins et équipement de service - Zones de réserves

Réf. produit : PP-L60020-V2



#### NOS POINTS FORTS

- Un rideau amovible pour protéger et verrouiller
- Optimiser le stockage
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**


DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



#### Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue

La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable, sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.



#### Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, sans aucun outil, offrant un gain de temps immédiat. Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



#### Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements fluides, silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur. Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



#### Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode, RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**. Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.

## Performances

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| • Largeur                          | 69,8 cm |
| • Profondeur                       | 56,8 cm |
| • Hauteur                          | 196 cm  |
| • Charge maximale admissible       | 150 kg  |
| • Nombre de glissières (hauteur G) | 20G     |



## Améliorer selon vos besoins



**13 Options**



**0 Accessoires**



**6 coloris**

## Produits complémentaires



ARMOIRES DE STOCKAGE  
OUVERTE...



ARMOIRES DE STOCKAGE  
FERMÉES

## Des conseillers proches de vous