



[corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/41/famille/121/collection/328](https://corona.hacare.com/fr/secteur/2/environnement/9/lieu/41/famille/121/collection/328)

## ARMOIRES DE STOCKAGE FERMÉES ARMOIRE FERMÉE À TIROIRS JOINTIFS - MM3 (MOD'ALLI)

**Soins et équipement de service - Zones de réserves**

Réf. produit : MO-M60021




### NOS POINTS FORTS

- Protéger et verrouiller
- Plateau sécurisé pour une préparation fiable
- Tablette rabattable
- Rail porte-accessoires
- Faciliter le nettoyage

MANAGEMENT ET  
SATISFACTION CLIENT  
**ISO 9001**

DISPOSITIF MÉDICAL  
**ISO 13485**



### Lutter contre les nuisances sonores

Support **anti-vibratoire**, **amortisseur** haute performance : pour des **déplacements** fluides, **silencieux** et confortables, même en passage de seuil ou sortie d'ascenseur.

Les **nuisances sonores diminuent** significativement.



### Sécuriser le stockage

Serrures **électroniques à digicode**, **RFID** ou par **simple clé** pour une **sécurité adaptée** à chaque usage. Le **RFID** offre un **accès rapide** et **sécurisé**, limitant l'accès aux **personnels autorisés**.

Traçabilité, fiabilité et praticité au quotidien.



### Optimiser la surface de soins

La **fixation des accessoires** se fait en un geste, **sans aucun outil**, offrant un gain de temps immédiat.

Les **accessoires**, entièrement **modulables**, s'adaptent à chaque besoin et à chaque situation de soin, pour un **travail plus fluide** et **efficace** au quotidien.



### Motorisation avec la 5<sup>e</sup> roue

La **motorisation**, associée à une **5<sup>e</sup> roue pivotante**, offre une grande **maniabilité**.

Elle **facilite** les **déplacements** avec sa **batterie escamotable**, **sécurisée à clé**, ses **20 km d'autonomie**, et sa **gâchette avant / arrière** équipée d'un **électro-frein**.

## Performances

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| • Largeur                          | 69,8 cm |
| • Profondeur                       | 48,2 cm |
| • Hauteur                          | 196 cm  |
| • Charge maximale admissible       | 150 kg  |
| • Nombre de glissières (hauteur G) | 21G     |



## Améliorer selon vos besoins

 **7 Options**

 **2 Accessoires**

 **6 coloris**

## Produits complémentaires



ARMOIRES DE STOCKAGE  
OUVERTE...



ARMOIRES À PHARMACIE

## Des conseillers proches de vous