

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	17,5 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	18 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	20 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	18 kg
Poids Total Pack	43,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Côtés et voile de fond (dos) en fibres végétales épaisseur 6 mm
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	18 kg
Poids Total Pack	40 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Côtés et voile de fond (dos) en fibres végétales épaisseur 6 mm
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	38,5 kg

DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	30,8 kg

DIMENSIONS

Largeur	74 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	18 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%%
Pourcentage matière recyclée	25%%

DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Côtés et voile de fond (dos) en fibres végétales épaisseur 6 mm
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

9G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	12 kg
Poids Total Pack	13,6 kg

DIMENSIONS

Largeur	79 cm
Profondeur	46 cm
Hauteur plateau	100 cm
Façade	F600
Hauteur	102 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Plateau plastique ABS PMMA avec rebord de 30 mm
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outil
---------------------	-------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	50 kg
----------------------------	-------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	9
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	12
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	12

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2

9G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Configurable