

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	40 kg
Poids Total Pack	61,37 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	48,2 cm
Façade	F600
Hauteur	196 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	20
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	21

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	40 kg
Poids Total Pack	64,15 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	48,2 cm
Façade	F600
Hauteur	196 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	20
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	21

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

MO-M60015

ARMOIRE BASSE MODALLI M3 - F600 15G - À ÉQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	34,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	72,8 cm
Profondeur	49,8 cm
Hauteur plateau	146,2 cm
Façade	F600
Hauteur	152,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	15G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	15
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	14
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	15

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



15G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	40 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	48,2 cm
Façade	F600
Hauteur	173 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	18G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	18
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	17
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	18

CLASSEMENT FEU

Plastique	M3
Fibres végétales	D-s2d1

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



18G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	40 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	48,2 cm
Façade	F600
Hauteur	196 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Mixte uniquement
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	20
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	21

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Tiroirs jointifs
- Surface de travail
- Optimiser l'espace
- Easy Clip
- Easy CLEAN