

Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	42,7 kg
Poids Total Pack	67,3 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	72,8 cm
Profondeur	58,6 cm
Hauteur plateau	157,3 cm
Façade	F600
Hauteur	160,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matériau	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	15G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	15
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	14
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	15
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	19
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	19

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------

PP-L60015-V1

ARMOIRE BASSE LOGISTALLI M3 - F600 15G - EQUIPE V1



15G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

PP-L60020-V1

ARMOIRE LOGISTALLI M3 - F600 20G - EQUIPE V1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	52,5 kg
Poids Total Pack	69,17 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	56,8 cm
Façade	F600
Hauteur	196 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	20G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	20
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	19
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	20
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	26
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	26

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



20G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	52,5 kg
Poids Total Pack	75 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	56,8 cm
Façade	F600
Hauteur	196 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	20G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	20
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	19
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	20
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	26
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	26

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



20G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN



Spécificités techniques

MO-L60015

ARMOIRE BASSE LOGISTALLI M3 - F600 15G - À ÉQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	42,7 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	72,8 cm
Profondeur	58,6 cm
Hauteur plateau	157,3 cm
Façade	F600
Hauteur	160,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	15G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	15
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	14
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	15
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	19
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	19

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



15G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	43 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	72,8 cm
Profondeur	58,6 cm
Hauteur plateau	157,3 cm
Façade	F600
Hauteur	160,2 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	ABS PMMA thermoformé, ép. 4 mm, rebords de 30 mm sur 3 côtés
Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Matière	Rails Easyfix en PA6 chargé fibres de verre
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	15G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	15
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	14
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	15
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	19
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	19

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Plastique ABS	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



15G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	51,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	56,8 cm
Façade	F600
Hauteur	181 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	18G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	18
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	17
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	18
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	23
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	23

CLASSEMENT FEU

Plastique	M4
Fibres végétales	D-s2d2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



18G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	52,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	56,8 cm
Façade	F600
Hauteur	181 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	18G
Type de sommier	BJMM en standard
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	23
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	23

CLASSEMENT FEU

Plastique	M5
Fibres végétales	D-s2d3

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



18G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN

Spécificités techniques

MO-L60020

ARMOIRE LOGISTALLI M3 - F600 20G - À ÉQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	52,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	60%
Pourcentage matière recyclée	25%

DIMENSIONS

Largeur	69,8 cm
Profondeur	56,8 cm
Façade	F600
Hauteur	196 cm
Epaisseur	Caisson : 1 / Dos : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Fibres végétales
Façade	Rideau en PP blanc
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	ABS noir

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Sans outils par volant
---------------------	------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	150 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Au choix dans sélection
---------	-------------------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	20G
Type de sommier	Mixte en standard et BJMM en option
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	20
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	19
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	20
Sommier BJMM : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	26
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	26

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Niveau de bruit généré par le produit en fonction	42 db
---	-------



20G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Rideau
- P60
- Easy CLEAN