

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	44 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	21
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
-----------	----



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44 kg
Poids Total Pack	92 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Plafond
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	42
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
-----------	----



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	52 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F1200
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS


Caisson	Quartz
---------	--------

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	40,8 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS


Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	39,7 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	36,4 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
-----------	----

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	26,8 kg
Poids Total Pack	44,4 kg

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



Spécificités techniques

PP-S42021-RV1

ARMOIRE DOUBLE DE STOCKAGE - STOCKALLI M3 - 2XF400 21G - AVEC BAC À LÈVRES EQUIPE RV1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,4 kg
Poids Total Pack	79,5 kg

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS


Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,4 kg
Poids Total Pack	76,1 kg

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,4 kg
Poids Total Pack	70,6 kg

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	41,1 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	33,2 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	22 kg
Poids Total Pack	39,7 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Poids Total Pack	52,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Poids Total Pack	48,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	37,8 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
-----------	----


PP-S60021-V1

ARMOIRE DE STOCKAGE OUVERTE - STOCKALLI M3 - F600 21G - EQUIPE V1



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	24,8 kg
Poids Total Pack	42,4 kg

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,5 kg
Poids Total Pack	76,6 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,5 kg
Poids Total Pack	62,2 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	41,5 kg
Poids Total Pack	77,3 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Dessus	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	63,6 kg
Poids Total Pack	97,7 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	63,6 kg
Poids Total Pack	90 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	42,8 kg
Poids Total Pack	77,9 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue20 kg

DIMENSIONS

Largeur47,2 cm
Profondeur64,3 cm
FaçadeF400
Hauteur197,4 cm

TYPE

Type de freinageFreinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

ChâssisAcier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
RouesBandage polyuréthane non tachant
Sommier / GlissièreGlissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / GlissièreGlissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible140 kg

COLORIS

CaissonNoir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)21G
Type de sommierGlissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm29


CLASSEMENT FEU

PlastiqueM2



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue20 kg

DIMENSIONS

Largeur70 cm
Profondeur46 cm
FaçadeF600
Hauteur197,4 cm

TYPE

Type de freinageFreinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

ChâssisAcier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
RouesBandage polyuréthane non tachant
Sommier / GlissièreGlissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / GlissièreGlissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible140 kg

COLORIS

CaissonNoir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE


Nombre de glissières (hauteur G)21G
Type de sommierGlissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm29

CLASSEMENT FEU

PlastiqueM2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	64 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F1200
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS


Caisson	Quartz
---------	--------

CLASSEMENT FEU

Fibres végétales	D-s2d0
------------------	--------



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	49,5 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 9G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	18
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	24
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	24

CLASSEMENT FEU


Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

MO-S10021-MIXTE

ARMOIRE DE RANGEMENT MIXTE - STOCKALLI M3 - F1200 - AVEC PAREMENTS LATÉRAUX



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue20 kg

DIMENSIONS

Largeur47,2 cm
Profondeur64,3 cm
FaçadeF400
Hauteur197,4 cm

TYPE

Type de freinageFreinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

ChâssisAcier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
RouesBandage polyuréthane non tachant
Sommier / GlissièreGlissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / GlissièreGlissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible140 kg

COLORIS

CaissonNoir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)21G
Type de sommierGlissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm29


CLASSEMENT FEU

PlastiqueM2

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	26,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,1 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	47,2 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue38 kg

DIMENSIONS

Largeur94,5 cm
Profondeur64,3 cm
Façade2F400
Hauteur197,4 cm

TYPE

Type de freinageFreinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

ChâssisAcier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
RouesBandage polyuréthane non tachant
Sommier / GlissièreGlissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / GlissièreGlissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible280 kg

COLORIS

CaissonNoir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)2 x 21G
Type de sommierGlissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm58


CLASSEMENT FEU

PlastiqueM2



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	61,2 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	94,5 cm
Profondeur	64,3 cm
Façade	2F400
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue20 kg

DIMENSIONS

Largeur70 cm
Profondeur46 cm
FaçadeF600
Hauteur197,4 cm

TYPE

Type de freinageFreinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

ChâssisAcier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
RouesBandage polyuréthane non tachant
Sommier / GlissièreGlissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / GlissièreGlissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible140 kg

COLORIS

CaissonNoir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)21G
Type de sommierGlissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm29


CLASSEMENT FEU

PlastiqueM2



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	24,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace



Spécificités techniques

MO-S62021

ARMOIRE DOUBLE - STOCKALLI M3 - 2XF600 21G - A EQUIPER (SANS GLISSIÈRE)

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue38 kg

DIMENSIONS

Largeur133,9 cm
Profondeur46 cm
Façade2F600
Hauteur197,4 cm

TYPE

Type de freinageFreinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

ChâssisAcier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
RouesBandage polyuréthane non tachant
Sommier / GlissièreGlissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / GlissièreGlissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible280 kg

COLORIS

CaissonNoir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)2 x 21G
Type de sommierGlissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm58


CLASSEMENT FEU

PlastiqueM2



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	42,8 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Parements latéraux en fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique
---------	-----------------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	63,6 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants
------------------	--

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils
---------------------	--------------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg
----------------------------	--------

COLORIS

Caisson	Quartz
---------	--------

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58


CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace