

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue20 kg

DIMENSIONS

Largeur70 cm
Profondeur46 cm
FaçadeF600
Hauteur197,4 cm

TYPE

Type de freinageFreinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

ChâssisAcier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
RouesBandage polyuréthane non tachant
Sommier / GlissièreGlissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / GlissièreGlissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible140 kg

COLORIS

CaissonNoir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)21G
Type de sommierGlissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm29


CLASSEMENT FEU

PlastiqueM2



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace