

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue38 kg

DIMENSIONS

Largeur133,9 cm
Profondeur46 cm
Façade2F600
Hauteur197,4 cm

TYPE

Type de freinageFreinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

ChâssisAcier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
RouesBandage polyuréthane non tachant
Sommier / GlissièreGlissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piètement6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / GlissièreGlissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible280 kg

COLORIS

CaissonNoir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)2 x 21G
Type de sommierGlissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm42
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm56
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm58


CLASSEMENT FEU

PlastiqueM2



21G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace